

## 25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Productcode: DVIDDMM25



The DVIDDMM25 25ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 25 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 25 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Dual Link-scherm of -projector

### Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 2560x1600
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 9,9 Gbit/sec

- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

---

#### Hardware

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                        |
| Connectormateriaal   | Nikkel                          |
| Type kabelmantel     | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Brandbestendigheid   | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| Aantal ferrieten     | 2                               |
| Industriestandaarden | DVI DDWG Standard               |

---

#### Connector(en)

|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Connector A | 1 - DVI-D (25-polig) |
| Connector B | 1 - DVI-D (25-polig) |

---

#### Gebruiksomgeving

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Bedrijfstemperatuur | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Opslagtemperatuur   | -20 to 70°C (-4°F to 158°F) |
| Vochtigheid         | 0 tot 95%                   |

---

#### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Zwart           |
| Draaddikte      | 28 AWG          |
| Kabellengte     | 25.0 ft [7.6 m] |
| Lengte product  | 25.0 ft [7.6 m] |
| Breedte product | 0.0 in [0.0 mm] |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Hoogte product  | 0.0 in [0.0 mm] |
| Gewicht product | 1.7 lb [0.8 kg] |

---

#### Verpakkingsinformatie

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                 |
| Lengte Verpakking        | 10.2 in [26.0 cm] |
| Package Width            | 9.9 in [25.1 cm]  |
| Package Height           | 2.3 in [5.9 cm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.7 lb [0.8 kg]   |

---

#### Wat wordt er meegeleverd

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 25 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M |
|-------------|---------------------------------------|

---

#### Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.