

## 30 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

ID del Producto: DVIDDMM30



The DVIDDMM30 30ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 30 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 30 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

- Compatible con Pantallas Planas, Pantallas Digitales CRT, Proyectores y HDTVs

### Características

- Supports a maximum resolution of 2560x1600
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Ferrite core eliminates EMI interference
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado

- Soporta hot plugging de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

---

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

---

Conector(es)

Conector A	DVI-D (25 pines)
Conector B	DVI-D (25 pines)

---

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	30.0 ft [9.1 m]
Longitud del Producto	30.0 ft [9.1 m]
Peso del Producto	30.5 oz [864 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	9.1 in [23 cm]
Ancho de la Caja	9.1 in [23 cm]
Altura de la Caja	1.8 in [45 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	30.5 oz [864 g]

---

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	30 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
---------------------	-----------------------------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

