

30 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M

Productcode: DVIDDMM30



The DVIDDMM30 30ft DVI-D Dual Link cable features 2 male DVI (25-pin) connectors and offers 30 feet in cable length, making it perfect for longer connections between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 30 ft DVI-D digital monitor cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Compatibel met LCD-schermen, CRT-schermen, projectoren en HDTV

Eigenschappen

- Supports a maximum resolution of 2560x1600
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec
- Ferrite core eliminates EMI interference
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Connector(en)

Connector A	DVI-D (25-polig)
Connector B	DVI-D (25-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	30.0 ft [9.1 m]
Lengte product	30.0 ft [9.1 m]
Gewicht product	30.5 oz [864 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	9.1 in [23 cm]
Package Width	9.1 in [23 cm]
Package Height	1.8 in [45 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	30.5 oz [864 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	30 ft DVI-D Dual Link Cable - M/M
-------------	-----------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

