

9,1 m Dual Link DVI-D-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM30



DVIDDMM30 9,1 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och har en kabellängd på 9,1 meter vilket gör den perfekt för längre anslutningar mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 9,1 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s

- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)

Miljö

Drifttemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Förvaringstemperatur	-20 to 70°C (-4°F to 158°F)
Luftfuktighet	0 ~ 95%

Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	30.0 ft [9.1 m]
Produktlängd	30.0 ft [9.1 m]
Produktvikt	30.5 oz [864 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	7.9 in [20.0 cm]
Paketets bredd	7.9 in [20.1 cm]

Paketets höjd 3.0 in [7.5 cm]

Fraktvikt (förpackning) 2.0 lb [0.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 9,1 m Dual Link DVI-D-kabel M/M

Warranty
Information

Warranty Livslängd

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.