

## 1,8m DVI-D Dual Link Kabel - Stecker/Stecker

Produkt-ID: DVIDDMM6



Das 1,8 m lange DVI-D-Dual Link-Kabel DVIDDMM6 ist mit zwei 25-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1,8 m lange digitale DVI-D-Monitorkabel unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600 und Übertragungsraten bis zu 9,9 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

### Zertifikate Berichte und Kompatibilität



### Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Dual Link-Display oder -Projektor an

### Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 2560x1600
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 9,9 Gbit/s
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen	DVI DDWG Standard

---

#### Leistung

Allgemeine Spezifikationen	Bewertung des Einschubs: 3000
----------------------------	-------------------------------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig)

---

#### Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0 to 50 °C
Lagertemperatur	-20 to 70 °C
Feuchtigkeit	0 bis 95%

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]

Produktgewicht 9.7 oz [274.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Paketlänge 8.0 in [20.4 cm]

Paketbreite 7.7 in [19.6 cm]

Pakethöhe 1.4 in [3.6 cm]

Versandgewicht (Verpackung) 10.4 oz [294.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 1,8m DVI-D Dual Link Kabel - St/St

---

Garantieinformationen

Warranty Lifetime

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.