

Cavo DVI-D Dual Link per Monitor Digitali - maschio maschio da 7m

ID prodotto: DVIDDMM7M



Il cavo DVI-D Dual Link DVIDDMM7M da 7 m presenta 2 connettori maschi DVI (da 25 pin) e offre una lunghezza di 7 m che lo rende ideale per collegamenti di maggiore lunghezza tra il computer desktop o laptop e un monitor o proiettore DVI-D.

Il cavo per monitor digitale DVI-D da 7 m supporta risoluzioni fino a 2560x1600 e velocità di trasmissione fino a 9,9 Gbits/sec ed è interamente conforme agli standard DDWG DVI. <

Questo cavo video digitale di alta qualità è progettato e realizzato per la massima durabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di collegare il computer desktop o laptop a un display o proiettore DVI-D Dual Link

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
- Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec

- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Classe di resistenza al fuoco	Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti	2
Standard del settore	DVI DDWG Standard

Connettore/i

Connettore A	1 - DVI-D (25 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (25 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	23.0 ft [7 m]
Lunghezza prodotto	23.0 ft [7.0 m]
Larghezza prodotto	1.6 in [4.0 cm]
Altezza prodotto	0.6 in [1.6 cm]
Peso prodotto	1.5 lb [0.7 kg]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	13.0 in [33.0 cm]
Package Width	9.9 in [25.2 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.5 lb [0.7 kg]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo Dual Link DVI-D 7 m - M/M
-----------------------------	------------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.