

DVI-Dデュアルリンクケーブル 7m オス - オス

製品ID: DVIDDMM7M



DVI-Dデュアルリンクケーブル(7m)。2本のオス DVIコネクタ(25ピン)でPCとDVI-Dモニター/プロジェクターを接続します。パソコンとディスプレイが離れている環境で便利な7mの長尺ケーブルです。

最大解像度2560x1600、転送レート9.9Gbpsに対応しています。DVI DDWG規格に完全準拠のDVI-Dデジタルモニターケーブルです。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dデュアルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
ファイア定格	CMG定格(汎用)
フェライト数	2
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	7 m [23.0 ft]
製品縦	7.0 m [23.0 ft]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
製品重量	0.7 kg [1.5 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.0 cm [13.0 in]
パッケージ横	25.2 cm [9.9 in]
パッケージ高さ	0.1 mm [0.0 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.7 kg [1.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DVI-D デュアルリンクケーブル 7m オス/オス
---------	--------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。