

7 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDDMM7M



DVIDDMM7M 7 m DVI-D Dual Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (25-stifts) och har en kabellängd på 7 meter vilket gör den perfekt för längre anslutningar mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 7 m digitala DVI-D-skärmkabeln stöder upplösningar på upp till 2560x1600 och överföringshastigheter på upp till 9,9 Gbit/s och är helt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Dual Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder en maximal upplösning på 2560x1600
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 9,9 Gbit/s

- Magnetkärna eliminerar elektromagnetisk interferens
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar
- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Brandteknisk klass	CMG-klass (General Purpose)
Antal ferriter	2
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	1 - DVI-D (25-stifts)
Connector B	1 - DVI-D (25-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	23.0 ft [7 m]
Produktlängd	23.0 ft [7.0 m]
Produktbredd	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöjd	0.6 in [1.6 cm]
Produktvikt	1.5 lb [0.7 kg]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Paketets längd	13.0 in [33.0 cm]
Paketets bredd	9.9 in [25.2 cm]
Paketets höjd	0.0 in [0.1 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.5 lb [0.7 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1 - 7 m DVI-D Dual Link-kabel - M/M
-----------------	-------------------------------------

Warranty
Information

Warranty	Livslängd
----------	-----------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.