

上向きL型DVI-Dデュアルリンクケーブル 1.8m オス/オス

製品ID: DVIDDMMTA6



通常のDVI-Dデュアルリンク コネクタと、ケーブル軸に対してL型上向きのDVI-Dデュアルリンクコネクタを備えたDVI-Dケーブル(1.8m)。L型上向きのコネクタは、接続点で4cmのスペースしか必要としません。

上向きL型のコネクタ設計は、狭い場所でケーブルの折れ曲がりによる負荷が発生せず、損傷を防いで長年にわたり優れた性能を発揮します。タイトなスペースでのデジタルビデオ接続に最適なソリューションとなっています。

このDVI-Dデジタル モニタ ケーブルは、最大解像度2560x1600、および毎秒9.9Gbitsの転送レートに対応し、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・コンピュータをDVI-Dデュアルリンク対応のディスプレイやプロジェクタに接続。狭いスペースにも対応

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitsの高速デジタル転送
- ・電波障害を排除 するフェライトコア
- ・2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応

- ・ DVI DDWG規格に準拠
- ・ 奥行き4cmのL型上向き(90度)コネクタ

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
ケーブル外径	8.6 mm [0.3 in]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品重量	218 g [7.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	20 cm [7.9 in]
パッケージ横	1 mm [0.0 in]
パッケージ高さ	21 cm [8.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.2 kg [0.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 上向きL型 DVI-Dデュアルリンク デジタル モニタ ケーブル (1.8m)
---------	---

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。