

DVI-Dデュアルリンク延長ケーブル 15cm オス/メス

製品ID: DVIDEXTAA6IN



DVI-Dポートセーバーケーブル(15cm)。ポートを15cm延長し、DVIケーブルがポートにかかる負荷を軽減します。高価なコンピュータやディスプレイの修理を防ぎ、特にケーブルを頻繁に挿抜する環境に適しています。

この15cm DVI-Dケーブルは最大で2560x1600の解像度と9.9Gbpsの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ビデオカードまたはモニタに搭載されたDVI-Dポートを15cm延長し、頻繁な挿抜による損傷から保護

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

	保証に関する方針	Lifetime
	コネクタメッキ	ニッケル
	ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
	ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
コネクタ	コネクタA	1 – DVI-D [25ピン]
	コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]
物理的特徴	色	ブラック
	ワイヤゲージ	28 AWG
	ケーブル長	0.2 m [0.5 ft]
	製品縦	15.2 cm [6.0 in]
	製品横	4 cm [1.6 in]
	製品高さ	1.6 cm [0.6 in]
	製品重量	79 g [2.8 oz]
パッケージ情報	パッケージ数量	1
	パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
	パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
	パッケージ高さ	16 mm [0.6 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	84 g [3.0 oz]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 – 15cm DVI-D デュアルリンク デジタルポートセーバーケーブル オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。