

DVI-Dシングルリンク延長ケーブル 3m オス/メス

製品ID: DVIDSMF10



DVI-D シングルリンクモニター延長ケーブル。デスクトップワークステーションとDVIモニター、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を3m延長します。

このシングルリンク ケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95 Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップ／ノートパソコンとDVI-Dシングルリンク ディスプレイ／プロジェクタの接続距離を3m延長

製品の特長

- ・最大解像度1920x1200に対応
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・DVIディスプレイ デバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠
- ・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [19ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [25ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	3.0 m [10.0 ft]
製品縦	3.0 m [10.0 ft]
製品重量	266 g [9.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	17.6 cm [6.9 in]
パッケージ横	19.5 cm [7.7 in]
パッケージ高さ	4.2 cm [1.7 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	278.0 g [9.8 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	3m DVI-D シングルリンク モニタ延長ケーブル - オス/メス
---------	------------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。