

4.6m DVI-Dシングルリンク延長ケーブル オス/メス

製品ID: DVIDSMF15



DVI-D シングルリンクモニタ延長ケーブル。デスクトップワークステーションとDVIモニタ、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を4.6m延長します。

このシングルリンク ケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

このDVIオス-メスカーブルは耐久性に優れ、高品質なデジタルビデオ体験を提供します。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップ／ノートパソコンとDVI-Dシングルリンク ディスプレイ／プロジェクタの接続距離を4.6m延長

製品の特長

- ・最大解像度1920 x 1200をサポート
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイ デバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠
- ・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 – DVI-D [19ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [25ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	4.6 m [15.0 ft]
製品縦	4.6 m [15.0 ft]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	380.0 g [13.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	13.4 cm [5.3 in]
パッケージ横	2.7 cm [1.1 in]
パッケージ高さ	38.4 cm [15.1 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	380.0 g [13.4 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	4.5m DVI-D シングルリンク モニタ延長ケーブルオス/メス
---------	-----------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。