

1.8m DVI-Dシングルリンク延長ケーブル オス/メス

製品ID: DVIDSMF6



DVI-D シングルリンクモニタ延長ケーブル。デスクトップワークステーションとDVIモニタ、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を1.8m延長します。

このシングルリンク ケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップ／ノートパソコンとDVI-Dシングルリンク ディスプレイ／プロジェクタの接続距離を1.8m延長

製品の特長

- ・最大解像度1920 x 1200をサポート
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイ デバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠
- ・モールドコネクタ(張力緩和タイプ)

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 – DVI-D [25ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1.8 m [6.0 ft]
製品縦	1.8 m [6.0 ft]
製品重量	198 g [7.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22 cm [8.7 in]
パッケージ横	20 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	16 mm [0.6 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	207 g [7.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1.8m DVI-D シングルリンク モニタ延長ケーブル – オス/メス
---------	--------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。