

15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Produkt-ID: DVIDSMM15



The DVIDSMM15 DVI-D Single Link cable features 2 male DVI (19-pin) connectors and provides a reliable, purely digital connection between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 15ft DVI-D male to male cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-D Single Link display or projector

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec

- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-D (19-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktlänge	15.0 ft [4.6 m]
Produktgewicht	13.7 oz [387 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	7.3 in [18.6 cm]
Paketbreite	7.7 in [19.6 cm]
Pakethöhe	1.5 in [3.8 cm]

Versandgewicht (Verpackung)	14.5 oz [412.0 g]
--------------------------------	-------------------

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.