

15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

ID prodotto: DVIDSMM15



The DVIDSMM15 DVI-D Single Link cable features 2 male DVI (19-pin) connectors and provides a reliable, purely digital connection between your desktop or laptop computer and a DVI-D monitor or projector.

The 15ft DVI-D male to male cable supports resolutions of up to 1920x1200 and transmission rates of up to 4.95 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality digital video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-D Single Link display or projector

Caratteristiche

- Supporta risoluzioni fino a 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 4.95 Gbits/sec

- Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
- Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
- Conforme agli standard DDWG DVI

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Standard del settore	DVI DDWG Standard

Connettore/i

Connettore A	1 - DVI-D (19 pin)
Connettore B	1 - DVI-D (19 pin)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza del cavo	15.0 ft [4.6 m]
Lunghezza prodotto	15.0 ft [4.6 m]
Peso prodotto	13.7 oz [387 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	7.3 in [18.6 cm]
Larghezza del Pacco	7.7 in [19.6 cm]
Altezza del Pacco	1.5 in [3.8 cm]
Peso spedizione	14.5 oz [412.0 g]

(confezione)

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

1 - 15 ft DVI-D Single Link Cable - M/M

Informazioni sulla
garanzia

Warranty

A vita

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.