

DVI-Dシングルリンクケーブル 1m オス - オス

製品ID: DVIDSMM1M



DVI-Dシングルリンクケーブル(1m)。2本のオス DVIコネクタ(19ピン)がついています。PCとDVI-Dモニター/プロジェクターの間で安定した完全デジタル接続を行います。

最大解像度1920x1200、転送レート4.95Gbpsに対応しています。DVI DDWG規格に完全準拠のDVI-Dケーブルです。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・ 最大解像度1920x1200対応
- ・ 最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・ Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- ・ 電波障害を排除するフェライトコア
- ・ Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- ・ Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- ・ Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche

- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・ Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- ・ Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- ・ Magnetkärna eliminera elektromagnetisk interferens
- ・ 2重シールド(編組+アルミ箔)
- ・ DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・ DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
フェライト数	2
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [19ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	100.0 cm [39.4 in]
製品横	0.0 cm [0.0 in]
製品高さ	0.0 cm [0.0 in]
製品重量	175.0 g [6.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]

パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	1.5 cm [0.6 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	186.0 g [6.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DVI-D シングルリンクケーブル 1m オス - オス
---------	----------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。