

1 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Produkt ID: DVIDSMM1M



DVIDSMM1M DVI-D Single Link-kabeln har 2 DVI-hankontakter (19-stifts) och ger en pålitlig, helt digital anslutning mellan din stationära eller bärbara dator och en DVI-D-skärm eller -projektor.

Den 1 m DVI-D hane-till-hane-kabeln stöder upplösningar på upp till 1920x1200 och överföringshastigheter på upp till 4,95 Gbit/s och är fullt kompatibel med DVI DDWG-standarder.

Denna digitala videokabel av hög kvalitet är designad och tillverkad för maximal hållbarhet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut din stationära eller bärbara dator till en DVI-D Single Link-skärm eller -projektor

Funktioner

- Stöder upplösningar på upp till 1920x1200
- Digitala höghastighetsöverföringar på upp till 4,95 Gbit/s
- Aluminiummylarfolie med flätat skydd
- Stöder hot-plug av DVI-skärmar

- Uppfyller DVI DDWG-standard

Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning
Industristandarder	DVI DDWG Standard

Kontakt(er)

Connector A	DVI-D (19-stifts)
Connector B	DVI-D (19-stifts)

Utseende

Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.0 in [0.0 mm]
Produkt höjd	0.0 in [0.0 mm]
Produktvikt	6.2 oz [175.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	6.6 oz [186.0 g]



Vad det är i lådan

Ingår i paketet

1 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

