

6.1m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

製品ID: DVIDSMM20



6.1m DVI-D シングルリンクケーブル。2つのDVI オスコネクタ(19ピン)がついており、長めの6.1mケーブルでデスクトップワークステーションとDVIモニター、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を延長します。

この6.1m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオ ケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度1920x1200対応
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 – DVI-D [19ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	6.1 m [20.0 ft]
製品縦	6.1 m [20.0 ft]
製品横	0.0 mm [0.0 in]
製品高さ	0.0 mm [0.0 in]
製品重量	450.0 g [15.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	32.0 cm [12.6 in]
パッケージ横	25.2 cm [9.9 in]
パッケージ高さ	6.0 mm [0.2 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.5 kg [1.0 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 6m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス
---------	-------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。