

Cable de 2m DVI-D de Enlace Simple - Macho a Macho

ID del Producto: DVIDSMM2M



El cable DVI-D de un solo enlace, modelo DVIDSMM2M, incluye dos conectores macho DVI (19 pines) y ofrece una conexión fiable y totalmente digital entre un computador de escritorio o portátil y un monitor o proyector DVI-D.

El cable DVI-D macho a macho de 2 metros soporta resoluciones de hasta 1920x1200, así como tasas de transmisión de hasta 4,95 Gbits/seg., además de ser totalmente compatible con las normas para DVI DDWG.

Diseñado y fabricado para su máxima durabilidad, este cable de vídeo digital de alta calidad está respaldado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte su ordenador de sobremesa o portátil a una pantalla o un proyector DVI-D de un solo enlace

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200

- Velocidad de transmisión digital de alta velocidad, hasta 4,95 Gbits/seg
- Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.
- Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
-
- Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Magnetkärna eliminera elektromagnetisk interferens
- Lámina de Aluminio Mylar con Blindaje de Par Trenzado
- Soporta la conexión en caliente (hot plugging) de dispositivos de vídeo DVI
- Compatible con los Estándares DVI DDWG

Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada
Cantidad de Ferritas	2
Estándares Industriales	DVI DDWG Standard

Conector(es)

Conector A	1 - DVI-D (19 pines)
Conector B	1 - DVI-D (19 pines)

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	28 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]
Ancho del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.5 cm]
Peso del Producto	8.1 oz [230.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	6.7 in [17.0 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	1.9 in [4.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable DVI-D de un solo enlace (2 m) - M/M
---------------------	---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.