

Câble DVI-D Single Link de 2m - Cordon DVI vers DVI pour écran numérique - M/M - 1920x1200

N° de produit: DVIDSMM2M



Le câble Single Link DVI-D DVIDSMM2M comporte deux connecteurs DVI mâles (à 19 broches). Il assure une connexion fiable, totalement numérique entre votre ordinateur portable ou ordinateur de bureau et un écran ou un vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble DVI-D mâle vers mâle de 2 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 et des débits de transmission jusqu'à 4,95 Gb/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, rapports et compatibilité

### Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou vidéoprojecteur Single Link DVI-D

### Spécifications techniques

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4.95 Gb/s
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Respecte les normes DVI du DDWG

---

#### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Normes de l'industrie	DVI DDWG Standard

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	DVI-D (19 broches)
Connecteur B	DVI-D (19 broches)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	28 AWG
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.2 in [5.0 mm]
Hauteur du produit	0.2 in [5.0 mm]
Poids du produit	8.1 oz [230.0 g]

---

#### Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]



Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.9 in [22.0 mm]
Poids brut	8.5 oz [240.0 g]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet Câble Single Link DVI-D 2 m - M/M

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

