

9.1m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス

製品ID: DVIDSMM30



9.1m DVI-D シングルリンクケーブル。2つのDVI オスコネクタ(19ピン)がついており、長めの9.1mケーブルでデスクトップワークステーションとDVIモニター、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を延長します。

この9.1m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオ ケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度1920x1200対応
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 – DVI-D [19ピン]
コネクタB	1 – DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	9.1 m [30.0 ft]
製品縦	9.1 m [30.0 ft]
製品横	0.0 mm [0.0 in]
製品高さ	0.0 mm [0.0 in]
製品重量	0.7 kg [1.4 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	33.0 cm [13.0 in]
パッケージ横	25.5 cm [10.0 in]
パッケージ高さ	4.5 cm [1.8 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	0.7 kg [1.5 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – 9.1m DVI-Dシングルリンクケーブル オス/オス
---------	---------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。