

DVI-Dシングルリンクケーブル 10.7m オス/オス

製品ID: DVIDSMM35



10.7m DVI-D シングルリンクケーブル。2つのDVI オスコネクタ(19ピン)がついており、長めの10.7mケーブルでデスクトップワークステーションとDVIモニター、ノートパソコンとプロジェクタの接続距離を延長します。

この10.7m DVI-Dオス-オスケーブルは、最大1920x1200の解像度と毎秒4.95Gbitの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタルビデオケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度1920x1200対応
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針 Lifetime

業界標準 DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA 1 - DVI-D [19ピン]

コネクタB 1 - DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色 ブラック

ワイヤゲージ 28 AWG

ケーブル長 10.7 m [35.0 ft]

製品縦 10.7 m [35.0 ft]

製品横 0.0 mm [0.0 in]

製品高さ 0.0 mm [0.0 in]

製品重量 0.8 kg [1.7 lb]

パッケージ情報

パッケージ数量 1

パッケージ縦 33.0 cm [13.0 in]

パッケージ横 25.5 cm [10.0 in]

パッケージ高さ 4.9 cm [1.9 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 0.8 kg [1.7 lb]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 3m DVI-D シングルリンクディスプレイケーブル

Warranty Information

Warranty 整備品ライフタイム保証

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。