

3m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Produkt-ID: DVIDSMM3M



Das 3 m DVI-D-Single Link-Kabel DVIDSMM3M ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 3 m DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Dieses hochwertige digitale Videokabel wurde für maximale Strapazierfähigkeit entwickelt und gefertigt und besitzt eine lebenslange StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Single Link-Display oder -Projektor an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten

- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-D (19-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3 m]
Produktgewicht	10.0 oz [283 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.5 in [37 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 10.3 oz [293 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 3 m DVI-D-Single Link-Kabel – Stecker/Stecker

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

