

3m DVI-Dシングルリンクケーブル DVI-D オスーDVI-D オス 1920x1200 ブラック

製品ID: DVIDSMM3M



DVI-Dシングルリンクケーブル(3m)。2本のオス DVI(19 ピン)コネクタが付いており、デスクトップ／ノートパソコンとDVI-Dモニター／プロジェクター間で信頼性の高い完全デジタル接続を行います。

この3m DVI-Dオス / オス ケーブルは、最大解像度1920x1200、最大転送速度毎秒4.95 Gbitをサポートしており、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

この高品質デジタル ビデオ ケーブルは、優れた耐久性を実現するように設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・デスクトップ/ ノートパソコンをDVI-Dシングルリンクディスプレイまたはプロジェクターに接続

製品の特長

- ・最大解像度1920x1200対応
- ・最大毎秒4.95Gbitの高速デジタル転送
- ・Ferritkern eliminiert EMI-Interferenzen
- ・電波障害を排除するフェライトコア
- ・Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- ・Les tores magnétiques éliminent les interférences EMI.

- ・ Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
- ・ 電波障害を排除するフェライトコア
- ・ Núcleo de ferrita para eliminar las interferencias EMI
- ・ Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- ・ Magnetkärna eliminera elektromagnetisk interferens
- ・ ブレードシールド+アルミマイラーホイル
- ・ DVIディスプレイデバイスのホットプラグ対応
- ・ DVI DDWG規格に準拠

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)
フェライト数	2
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [19ピン]
コネクタB	1 - DVI-D [19ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	4.0 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	283.0 g [10.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
---------	---

パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	3.7 cm [1.5 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	293.0 g [10.3 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3m DVI-D シングルリンクケーブル - オス/オス
---------	----------------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。