

3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

Productcode: DVIDSMM3M



De DVIDSMM3M 2 m lange DVI-D Single Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (19-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 3 m DVI-D mannelijke naar mannelijke kabel ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en transmissiesnelheden tot 4,95 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Single Link-scherm of -projector

Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen

- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Connector(en)

Connector A	DVI-D (19-polig)
Connector B	DVI-D (19-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	9.8 ft [3 m]
Lengte product	9.8 ft [3 m]
Gewicht product	10.0 oz [283 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.5 in [37 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	10.3 oz [293 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

3 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

