

DVI-Iデュアルリンク対応延長ケーブル 15cm オス/メス

製品ID: DVIEXTAA6IN



DVI-Iポートセーバーケーブル(15cm)。ポートを15cm延長し、DVIケーブルがポートにかかる負荷を軽減します。高価なコンピュータやディスプレイの修理を防ぎ、特にケーブルを頻繁に挿抜する環境に適しています。

この15cm DVI-Iケーブルは最大で2560x1600の解像度と9.9Gbpsの転送レートに対応しています。また、DVI DDWG規格に完全準拠しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ビデオカードまたはモニタに搭載されたDVI-Iポートを15cm延長し、頻繁な挿抜による損傷から保護

製品の特長

- ・最大解像度2560x1600に対応
- ・最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
- ・アルミニウムマイラー箔と編組シールド
- ・DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
- ・DVI DDWG規格に準拠
- ・アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
導体数	29
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ファイア定格	CMG定格 (汎用)
業界標準	DVI DDWG規格

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-I [29ピン]
コネクタB	1 - DVI-I [29ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	152.4 mm [6.0 in]
製品縦	15.2 cm [6.0 in]
製品横	0.0 mm [0.0 in]
製品高さ	0.0 mm [0.0 in]
製品重量	85.0 g [3.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	90.0 g [3.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 15cm DVI-I デュアルリンク デジタルアナログポートセーバーケーブル
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。