

10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M

Productcode: DVIIDMM10



The DVIIDMM10 10ft DVI-I Dual Link cable features 2 male DVI-I (29-pin) connectors and provides a reliable connection between your desktop or laptop computer and a DVI-I monitor or projector.

The 10ft DVI-I male to male cable supports resolutions of up to 2560x1600 and transmission rates of up to 9.9 Gbits/sec, and is fully compliant with DVI DDWG standards.

Designed and constructed for maximum durability, this high quality video cable is backed by StarTech.com's Lifetime Warranty.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Connect your desktop or laptop computer to a DVI-I Dual Link display or projector

Eigenschappen

- Ondersteunt een maximale resolutie van 1920x1200
- High-speed digital transmission rate of up to 9.9 Gbits/sec

- Ferrietkern elimineert EMI-interferentie
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties
- Supports both analog and digital displays

Hardware

Garantiebeleid	Lifetime
Industriestandaarden	DVI DDWG Standard

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	9.9 Gbits/sec
-----------------------------	---------------

Connector(en)

Connector A	1 - DVI-I (29-polig)
Connector B	1 - DVI-I (29-polig)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Draaddikte	28 AWG
Kabellengte	10.0 ft [3.0 m]
Lengte product	10.0 ft [3.0 m]
Gewicht product	15.8 oz [449 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	13.4 in [34.0 cm]
Package Width	5.3 in [13.5 cm]
Package Height	1.7 in [4.3 cm]

Verzendgewicht (verpakt)	15.7 oz [446.0 g]
-----------------------------	-------------------

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd	10 ft DVI-I Dual Link Digital Analog Monitor Cable M/M
-------------	--

Garantiebepalinge
n

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.