

45cm DVI-D Single Link Kabel - St/St

Produkt-ID: DVIMM18IN



Das DVI-D-Single Link-Kabel DVIMM18IN ist mit zwei 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet 45 cm Kabellänge, sodass es hervorragend für kürzere Verbindungen zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor geeignet ist.

Das 45 cm lange DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Single Link-Display oder -Projektor an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	4,95 Gbit/s
----------------------------	-------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-D (19-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	18.0 in [457.2 mm]
Produktlänge	18.0 in [45.7 cm]
Produktbreite	1.6 in [4 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.5 cm]
Produktgewicht	3.3 oz [94 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.7 in [22.0 cm]
Paketbreite	7.9 in [20.0 cm]
Pakethöhe	0.7 in [1.7 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.6 oz [103.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 45 cm Single Link-LCD-Flachbildmonitor-DVI-D-Kabel - Stecker/Stecker
--------------------	---

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.