

1,8m DVI-D Single Link Kabel - St/St

Produkt-ID: DVIMM6



Das DVI-D-Single Link-Kabel DVIMM6 ist mit 2 19-poligen DVI-Steckern ausgestattet und bietet eine zuverlässige, rein digitale Verbindung zwischen Ihrem Desktopcomputer oder Laptop und einem DVI-D-Monitor oder -Projektor.

Das 1,8 m lange DVI-D-Stecker-auf-Stecker-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 und Übertragungsraten bis zu 4,95 Gbit/s und ist vollständig mit DVI DDWG-Standards kompatibel.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein/en DVI-D-Single Link-Display oder -Projektor an

Merkmale

- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200.
- Digitale Hochgeschwindigkeitsübertragungsrate bis zu 4,95 Gbit/s
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung

- Unterstützt Hot Plug von DVI-Anzeigegeräten
- Entspricht den DVI DDWG-Normen

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Industrienormen	DVI DDWG Standard

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	4,95 Gbit/s
----------------------------	-------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - DVI-D (19-polig)
Steckverbinder B	1 - DVI-D (19-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktlänge	6.0 ft [1.8 m]
Produktbreite	1.6 in [4.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [1.6 cm]
Produktgewicht	5.4 oz [154.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
------------	---

Paketlänge	7.5 in [19.1 cm]
Paketbreite	7.8 in [19.7 cm]
Pakethöhe	1.3 in [3.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	6.8 oz [194.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 1,8 m DVI-D Single Link-LCD-Flachbildmonitorkabel - Stecker/Stecker
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.