

## Câble DVI-D Single Link Mâle / Mâle 1,8 m

Product ID: DVIMM6

Le câble Single Link DVI-D DVIMM6 comporte deux connecteurs DVI mâles (à 19 broches). Il assure une connexion fiable, entièrement numérique entre votre ordinateur portable ou de bureau et un écran ou vidéoprojecteur DVI-D.

Ce câble DVI-D mâle vers mâle de 1,8 m prend en charge des résolutions allant jusqu'à 1920x1200 et des débits de transmission jusqu'à 4,95 Gb/s. Il est pleinement compatible avec les normes DVI du DDWG.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble vidéo numérique de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Connectez votre ordinateur portable ou de bureau à un écran ou vidéoprojecteur Single Link DVI-D

## Features

- Prend en charge des résolutions jusqu'à 1920 x 1200
- Transmission numérique haute vitesse pouvant atteindre jusqu'à 4.95 Gbits/s
- Prise en charge du branchement à chaud de périphériques d'affichage DVI
- Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
- Respecte les normes DVI du DDWG

|               |                                      |                                |
|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Matériel      | Warranty                             | Lifetime                       |
|               | Placage du connecteur                | Nickel                         |
|               | Type de gaine de câble               | PVC - Polyvinyl Chloride       |
|               | Type de blindage du câble            | Aluminum-Mylar Foil with Braid |
|               | Normes de l'industrie                | DVI DDWG Standard              |
| Performance   | Vitesse max. de transfert de données | 4,95 Gbit/s                    |
| Connecteur(s) | Connecteur A                         | DVI-D (19 pin)                 |
|               | Connecteur B                         | DVI-D (19 pin)                 |

|                            |                       |  |
|----------------------------|-----------------------|--|
| Caractéristiques physiques | Couleur               | Black  |
|                            | Calibre du fil        | 28 AWG   |
|                            | Longueur de câble     | 6.0 ft [1.8 m]                                       |
|                            | Longueur du produit   | 6.0 ft [1.8 m]                                       |
|                            | Largeur du produit    | 1.6 in [40.000 mm]                                   |
|                            | Hauteur du produit    | 0.6 in [16.000 mm]                                   |
|                            | Poids du produit      | 5.4 oz [154.000 g]                                   |
| Informations d'emballage   | Package Length        | 8.7 in [2.2 cm]                                      |
|                            | Package Width         | 7.9 in [2.0 cm]                                      |
|                            | Package Height        | 1.5 in [38.000 mm]                                   |
|                            | Poids brut            | 5.8 oz [163.000 g]                                   |
| Contenu du paquet          | Inclus dans le paquet | Câble d'écran plat LCD Single Link DVI-D 1,8 m - M/M |

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

