

## 1,8 m DVI-D Single Link-kabel - M/M

### Productcode: DVIMM6

De DVIMM6 DVI-D Single Link-kabel heeft 2 mannelijke DVI (19-polige) connectors en biedt een betrouwbare, puur digitale verbinding tussen uw desktop of laptop en een DVI-D-scherm of -projector.

De 1,8 m lange DVI-D mannelijke naar mannelijke kabel ondersteunt resoluties tot 1920x1200 en transmissiesnelheden tot 4,95 Gbit/sec en is volledig compatibel met DVI DDWG-standaards.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige digitale videokabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

### Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een DVI-D Single Link-scherm of -projector

### Eigenschappen

- Ondersteuning van resoluties tot 1920x1200
- High-speed digitale transmissiesnelheid tot 4,95 Gbit/sec
- Ondersteunt hot-plugging van DVI-beeldschermen
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Voldoet aan de DVI DDWG-specificaties

---

#### Hardware

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid       | Lifetime                             |
| Connectormateriaal   | Nikkel                               |
| Type kabelmantel     | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming     | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |
| Industriestandaarden | DVI DDWG Standard                    |

---

#### Prestaties

|          |               |
|----------|---------------|
| Maximale | 4,95 Gbit/sec |
|----------|---------------|



overdrachtsnelheid

---

Connector(en)

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Connector A | DVI-D (19-polig) |
| Connector B | DVI-D (19-polig) |

---

Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Zwart            |
| Draaddikte      | 28 AWG           |
| Kabellengte     | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Lengte product  | 6.0 ft [1.8 m]   |
| Breedte product | 1.6 in [40.0 mm] |
| Hoogte product  | 0.6 in [16.0 mm] |
| Gewicht product | 5.4 oz [154.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Package Length           | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height           | 1.5 in [38.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 5.8 oz [163.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |  |
|-------------|--|
| Meegeleverd | 1,8 m DVI-D Single Link-kabel voor platte LCD-schermen - M/M |
|-------------|--|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

