

DVI-D auf 2x DVI-D 30cm Splitter Kabel - Dual Link DVI25 Y-Kabel - Stecker/Buchse

Produkt-ID: DVISPL1DD



Mit dem 30 cm langen DVI-D-Splitterkabel DVISPL1DD können Sie zwei DVI-D-Monitore/-Displays oder Projektoren an einen einzigen digitalen DVI-D-Videoausgang Ihres Computers anschließen.

Mit lebenslanger Garantie von StarTech.com ist das DVISPL1DD eine zuverlässige und kostengünstige Lösung für Konfigurationen mit zwei DVI-Displays.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Gleichzeitige Ausgabe eines digitalen DVI-Videoausgangs auf zwei DVI-D-Displays
- Hervorragend geeignet für die Verwendung von LCD-Fernsehgeräten, LCD-Projektoren, Plasma-Fernsehgeräten, HDTV und DVD-Spielern und Satellitenempfängern

## Merkmale

- **DVI-SPLITTER FÜR GESPIEGELTE DISPLAYS:** Stellen Sie mit diesem 30 cm breiten Splitter für DVI-D auf 2x DVI-D (DVI-Digital) zwei identische DVI-Digital-Bilder (24-polig) von einer einzigen DVI-Digital-Quelle (24-polig) dar. Analoge DVI-Signale werden nicht unterstützt
- **LEISTUNG UND ZUVERLÄSSIGKEIT:** Dieser Splitter für DVI-D-Stecker auf zwei DVI-D-Buchsen bietet ein integriertes 30-cm-Kabel, um für eine Zugentlastung des DVI-Digital-Quellanschlusses zu sorgen. Wir empfehlen DVI-D-Kabel (DVIDDMM2M) von StarTech.com für hohe Leistung und Signalzuverlässigkeit

- FULL-HD-SPLITTER: Dieses DVI-D-Y-Kabel ermöglicht die Anzeige des gleichen Bildes auf zwei Monitoren; Bildschirmaufteilung oder Erweiterung wird nicht unterstützt; dies ist ein passiver Adapter und die Verwendung mit Auflösungen über 1920 x 1200 wird nicht empfohlen
- STARTECH.COM-VORTEIL: IT-Profis entscheiden sich seit über 30 Jahren für StarTech.com; dieses DVI-Splitterkabel verfügt über eine lebenslange Garantie von StarTech.com und kostenlosen technischen Support rund um die Uhr an Werktagen in Nordamerika

---

#### Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

#### Leistung

Max. Digitalauflösungen	2560 × 1600 @ 60Hz
-------------------------	--------------------

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	DVI-D (25-polig)
Steckverbinder B	DVI-D (25-polig)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Dieses Produkt splittet das Videosignal, um zwei identische Bilder mit derselben Auflösung zu liefern. Es kann nicht zum Ausdehnen eines Bilds auf zwei Displays oder zum Anzeigen verschiedener Bilder auf jedem Display verwendet werden.
---------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	28 AWG
Kabellänge	12.0 in [30.5 cm]
Produktlänge	12.0 in [30.5 cm]



Produktbreite	1.7 in [42 mm]
Produkthöhe	1.5 in [37 mm]
Produktgewicht	5.4 oz [153 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.5 in [39 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.6 oz [158 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	30 cm DVI-D-auf-2x DVI-D Digital Video-Splitterkabel – Stecker/Buchse
--------------------	-----------------------------------------------------------------------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

