

Cavo splitter video digitale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F

ID prodotto: DVISPL1DD



Il cavo splitter DVI-D da 30 cm DVISPL1DD permette di collegare due monitor/display o proiettori DVI-D a una singola uscita video digitale DVI-D del computer.

Dotato della garanzia a vita di StarTech.com, DVISPL1DD è una soluzione affidabile e conveniente per le configurazioni con doppio monitor a display DVI.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Permette di trasmettere un segnale video digitale DVI a due display DVI-D contemporaneamente
- Ideale per l'utilizzo con TV LCD, proiettori LCD, TV al plasma, lettore HDTV e DVD e set-top box

Caratteristiche

- **SDOPPIATORE DVI PER DISPLAY SPECULARI:** questo sdoppiatore DVI-D a 2 DVI-D (DVI digitale) da 30 cm consente di visualizzare due immagini identiche tramite un'uscita DVI (24 pin) da una singola sorgente DVI (24 pin). Il segnale DVI analogico non è supportato
- **PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ:** questo sdoppiatore DVI-D (M) a 2 DVI-D (F) è dotato di un cavo integrato da 30 cm per eliminare la tensione dal connettore della sorgente DVI digitale. Si consiglia di utilizzare i cavi DVI-D (DVIDDMM2M) StarTech.com.
- **SDOPPIATORE FULL HD:** questo cavo a Y DVI-D permette di visualizzare unicamente la stessa

immagine su due monitor; la divisione o l'estensione dello schermo non sono supportate. Si sconsiglia l'utilizzo con risoluzioni maggiori di 1920x1200

- IL VANTAGGIO DI STARTECH.COM: la scelta dei professionisti IT da oltre 30 anni; questo adattatore passivo DVI è coperto dal supporto a vita StarTech.com, incluso il supporto tecnico multilingue gratuito 24/5 con base in Nord America

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Oro
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Risoluzioni digitali massime	2560 × 1600 @ 60Hz
------------------------------	--------------------

Connettore/i

Connettore A	DVI-D (25 pin)
Connettore B	DVI-D (25 pin)

Note/requisiti speciali

Nota	Questo articolo consente di dividere il segnale video offrendo due immagini identiche con la medesima risoluzione. Non può essere utilizzato per estendere un'immagine su due display o per visualizzare immagini diverse su ciascun display.
------	---

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	12.0 in [30.5 cm]
Lunghezza prodotto	12.0 in [30.5 cm]
Larghezza prodotto	1.7 in [42 mm]
Altezza prodotto	1.5 in [37 mm]



Peso prodotto 5.4 oz [153 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 1.5 in [39 mm]

Peso spedizione
(confezione) 5.6 oz [158 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione Cavo splitter video digitale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm -
M/F

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

