

30cm DVI-D - 2x DVI-D分岐ケーブル 1x オス - 2x メス

製品ID: DVISPL1DD



2台のDVI-Dモニター/ディスプレイ/プロジェクタをコンピュータのDVI-Dデジタルビデオ出力ポートに接続する30cm分岐ケーブル。

認証、レポート、互換性



用途

- ・1つのDVIデジタルビデオ信号を2台のDVI-Dディスプレイに同時に出力
- ・LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適

製品の特長

- ・画面複製モード対応DVIスプリッター: 30cm一体型ケーブル付属DVI-D (DVIデジタル) - 2ポート対応DVI-Dスプリッター。1つのDVIデジタル(24ピン)ソースのイメージを2つの同一DVIデジタル(24ピン)イメージとして表示。注意: DVIアナログ信号には非対応
- ・パフォーマンスと信頼性: 30cmケーブルを内蔵し、DVIデジタルソースコネクタにかかる負荷を軽減するビデオスプリッター (DVI-Dオス - 2x DVI-Dメス)。高い性能と信号の安定性を提供するStarTech.com製DVI-Dケーブル(DVIDDMM2M)との併用を推奨
- ・フルHD対応ビデオ分配器: DVI出力ポート付きグラフィックカードを搭載するパソコンに理想的。注意: HDMI / DP / USB-CをDVIに変換するアダプターまたはドッキングステーションでは動作しない場合があります。注意: このディスプレイ変換アダプターは、パッシブタイプで、1920x1200以上の解像度での使用には推奨されません。
- ・StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

注意: この分配器は、同じ解像度の同一画像を2台のディスプレイに出力します。画像を2台のディスプレイにまたがって表示したり、それ

それぞれのディスプレイに異なる画像を表示することはできません。本製品は、2台のモニターに同じ画像を表示する複製モードにのみ対応し、拡張モードには対応しません。

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ゴールド
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

最大デジタル解像度	2560 × 1600 @ 60Hz
-----------	--------------------

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-D [25ピン]
コネクタB	2 - DVI-D [25ピン]

特記 / 必要条件

注意	ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力できますが、2つのディスプレイにまたがって1つの映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を映すことはできません。
----	---

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	0.3 m [1.0 ft]
製品縦	30.5 cm [12.0 in]
製品横	4.2 cm [1.7 in]
製品高さ	3.7 cm [1.5 in]
製品重量	153 g [5.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	39 mm [1.5 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	158 g [5.6 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容

1 - 30cm DVI-D - 2x DVI-Dデジタルビデオスプリッタケーブル オス/メス

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。