

DVI-D - DVI-D & HDMI分配スプリッターケーブル 30cm オス/メス

製品ID: DVISPL1DH



30cm DVI -

DVI+HDMIスプリッタケーブル。コンピュータや衛生放送レシーバーからのデジタルDVI信号をDVIとHDMI出力に分岐し、コンテンツをDVIディスプレイとHDMIディスプレイ(各1台づつ)で同時に表示することができます。

認証、レポート、互換性







用途

- ・LCD TV、LCDプロジェクタ、プラズマテレビ、HDTV、DVDプレーヤー、セットトップボックスでの使用に最適
- ・単一のデジタルDVIソースにDVI-DディスプレイとHDMIディスプレイを1台づつ同時に接続できる便利なDVI-Dスプリッタケーブル

製品の特長

- ・コンピュータとHDTVビデオソース(衛星放送レシーバー、DVDプレーヤなど)に対応
- ・高解像度イメージ対応
- ・全使用期間保証と無期限無料技術サポート

性能

保証に関する方針 Lifetime

最大デジタル解像度 2560 × 1600 @ 60Hz

STARTECH.COM



_		_	_
	ス	.7	Q

コネクタA 1 - DVI-D [25ピン] コネクタB 1 - DVI-D [25ピン] 1 - HDMI [19ピン] 特記 / 必要条件 本製品は、ビデオ信号を2つのディスプレイに同じ解像度で出力します。2つのディスプレイにまたがって映像を拡大表示したり、ディスプレイごとに異なる画像を表示することはできません。 注意 物理的特徴 ブラック 色 ワイヤゲージ 28 AWG ケーブル長 0.3 m [1.0 ft] 製品縦 30.5 cm [12.0 in] 製品横 0.0 cm [0.0 in] 0.0 cm [0.0 in] 製品高さ 製品重量 141.0 g [5.0 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量

パッケージ縦 22.5 cm [8.9 in]

パッケージ横 12.5 cm [4.9 in]

パッケージ高さ 4.7 cm [1.9 in]

工場出荷時(パッケージ)重量 146.0 g [5.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容 1 - 30cm DVI-D - DVI-D & HDMIスプリッタケーブル - オス/メス

^{*} 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。