

DVI – VGA変換コネクタ ブラック メス/オス

製品ID: DVIVGAFMBK



DVI – VGAディスプレイアダプタ(メス/オス)。DVIオスコネクタをVGAオスコネクタに変換します。

このDVI-VGAアダプタは、高品質な材料を用いて製造されており、優れた耐久性を発揮します。

注意: この製品は、アナログ信号を伝送するDVI-I機器とVGA機器間の接続を想定しています。

認証、レポート、互換性



用途

・ DVI-IモニタをVGAビデオカードに接続(フラットパネルモニタ、プロジェクタ、HDTVなど)

製品の特長

・ ディスプレイアダプター: VGA出力に対応するデバイスをDVIディスプレイに接続するVGA – DVI-I変換アダプター。注意: DVIデジタル信号やDVI-Dケーブルには対応していません。VGA出力 およびDVIアナログディスプレイまたはモニターのみ使用が可能です。

・ 費用対効果の高いソリューション: VGA対応のパソコンをDVIディスプレイに接続するビデオ変換アダプター。注意: このアダプターはアナログDVIポートのみに対応しており、デジタルDVI信号には対応していません。

・ 高品質構造: 長期にわたる耐久性を維持するように高品質素材を使用したビデオ変換アダプター。接続の途絶を防ぐつまみネジ付きコネクタ付属。最大解像度1600x1200。注意: 解像度は、接続するケーブルの対応解像度によって異なります。

・ 簡単セットアップ: 素早く簡単にセットアップできるように、プラグアンドプレイに対応するVGA(オス) – DVI-I(メス)変換アダプター。追加のソフトウェアやドライバー不要

・ StarTech.comの強み : 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
アクティブ または パッシブ	パッシブ
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル

コネクタ

コネクタA	1 - VGA (高密度D-Sub) [15ピン]
コネクタB	1 - DVI-I [29ピン]

物理的特徴

色	ブラック
コネクタタイプ	ストレート
製品縦	5.3 cm [2.1 in]
製品横	4.1 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	34.0 g [1.2 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	10.7 cm [4.2 in]
パッケージ横	8.9 cm [3.5 in]
パッケージ高さ	1.9 cm [0.7 in]
工場出荷時 (パッケージ) 重量	30.0 g [1.1 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - DVI - VGA ケーブルアダプタ - メス/オス ブラック
---------	-------------------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。