

20cm DVI-VGA変換ケーブル DVI-I オス-VGA メス ブラック

製品ID: DVIVGAMF8IN



DVIオスコネクタをVGAメスコネクタに変換するDVI-I - VGA変換ケーブル。PCやMAC®のDVI-I出力をフラットパネルディスプレイにつなぐことができます。

ドングルのVGAメスコネクタは、DVI出力コネクタから約20cm離れており、DVIコネクタにかかる負担を軽減し、ケーブルへの損傷を防ぐと同時に、他のポートをブロックしないように配線することができます。

このDVI-VGA変換アダプタは高品質な資材で製造されており高い信頼性を実現しています。

注意: 本製品は、DVI-IとVGAデバイスを接続します。DVI-Dコネクタを使用するデバイスの場合、StarTech.comのDVI-VGA変換コンバータDVI2VGACONを参照してください。

認証、レポート、互換性



用途

- ・VGAディスプレイをDVI-Iビデオカードに接続

製品の特長

- ・DVI-I(オス)- VGA(メス)コネクタ
- ・ケーブル長20cm

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
アクティブ または パッシブ	パッシブ
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-I [29ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

環境条件

動作温度	-5° C to 45° C (23° F to 113° F)
------	----------------------------------

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	203.2 mm [8.0 in]
製品縦	20.3 cm [8.0 in]
製品横	4.1 cm [1.6 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	69.0 g [2.4 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	14.1 cm [5.6 in]
パッケージ横	27.6 cm [10.9 in]
パッケージ高さ	2.7 cm [1.1 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	86.0 g [3.0 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 20cm DVI - VGA変換アダプタケーブル - オス / メス
---------	--

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。