

Cavo adattatore monitor DVI a VGA - Cavo Convertitore analogico DVI a VGA -
Femmina / Maschio da 15pin - 2m - Nero

ID prodotto: DVIVGAMM2M



Il cavo per monitor DVI a display VGA DVIVGAMM2M (2 m) presenta un connettore maschio DVI-A e un connettore maschio VGA che consentono il collegamento di un display VGA a un computer PC o Mac® con uscita analogica DVI-I.

Accuratamente progettato e realizzato esclusivamente con materiali di ottima qualità, questo cavo DVI-A a VGA è coperto dalla garanzia a vita StarTech.com.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente il collegamento di un display VGA a un PC o Mac® con scheda video analogica DVI

Caratteristiche

- Connettori DVI-A (maschio) a VGA (maschio)
- La schermatura di alta qualità impedisce le interferenze elettromagnetiche
- Conforme agli standard DDWG DVI
- Terminali del connettore modellato con pressacavo
- Contatti placcati in oro per la massima conduttività

- Cavo triplo-coassiale con doppini intrecciati per una visualizzazione estremamente nitida

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Connettore/i

Connettore A	DVI-A (17 pin)
Connettore B	VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

Caratteristiche
fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	28 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	6.6 oz [187.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.4 in [35.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	7.0 oz [197.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione

Cavo per monitor DVI a display VGA 2 m

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

