

2 m DVI till VGA-skärnkabel M/M - DVI till VGA (15 stift)

Produkt ID: DVIVGAMM2M



DVIVGAMM2M skärnkabeln (2 m) för anslutning mellan DVI och VGA-skärm har en DVI-A-hankontakt och en VGA-hankontakt så att du kan ansluta en VGA-skärm till en PC eller Mac® med en analog DVI-I-utgång.

DVI-A-till-VGA-kabeln är professionellt utformad och tillverkad av material av högsta kvalitet och täcks av StarTech.coms livstidsgaranti.

## Certifikat, rapporter och kompatibilitet

### Användning

- Anslut en VGA-skärm till en PC eller Mac® med ett analogt DVI-videokort

### Funktioner

- DVI-A-kontakt (hane) till VGA-kontakt (hane)
- Skärmning av hög kvalitet ger skydd mot EMI
- Uppfyller DVI DDWG-standard
- Gjutna kontakter med dragavlastning
- Guldpläterade kontakter för maximal ledningsförmåga

- Trippel koaxial + partvinnad kabel för kristallklar bild

---

#### Hårdvara

Garantipolicy	Lifetime
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

---

#### Kontakt(er)

Connector A	DVI-A (17-stifts)
Connector B	VGA (15-stifts, High Density D-Sub)

---

#### Utseende

Färg	Svart
Tråddimension	28 AWG
Kabellängd	6.6 ft [2 m]
Produktlängd	6.6 ft [2.0 m]
Produktbredd	1.6 in [40.0 mm]
Produkt höjd	0.6 in [15.0 mm]
Produktvikt	6.6 oz [187.0 g]

---

#### Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	1.4 in [35.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	7.0 oz [197.0 g]

---

#### Vad det är i lådan

Ingår i paketet	2 m DVI till VGA-skärnkabel
-----------------	-----------------------------

---

\* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

