

3m DVI – VGA変換ディスプレイモニターケーブル DVI-A(オス) – ミニD-Sub15ピン(オス)

製品ID: DVIVGAMM3M



3m DVI – VGAディスプレイモニターケーブル。DVI-AオスコネクタとVGAオスコネクタがついており、DVI-Iアナログ出力対応のPCまたはMac®コンピュータにVGAディスプレイを接続することができます。

最高品質の材料のみを使用して設計・製造されています。

認証、レポート、互換性



用途

・ DVIアナログビデオカード搭載のPCまたはMac®にVGAディスプレイを接続

製品の特長

- ・ DVI-A(オス)– VGA(オス)コネクタ
- ・ EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
- ・ DVI DDWG規格に準拠
- ・ 応力緩和性を備えたモールドコネクタ
- ・ 優れた電導性を発揮する金メッキ端子
- ・ 鮮明な画像を再現する3重同軸+ツイストペア線

ハードウェア

保証に関する方針	Lifetime
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

コネクタ

コネクタA	1 - DVI-A [17ピン]
コネクタB	1 - VGA(高密度D-Sub)[15ピン]

物理的特徴

色	ブラック
ワイヤゲージ	28 AWG
ケーブル長	3 m [9.8 ft]
製品縦	3.0 m [9.8 ft]
製品横	4.5 cm [1.8 in]
製品高さ	1.5 cm [0.6 in]
製品重量	252.0 g [8.9 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.0 cm [8.7 in]
パッケージ横	20.0 cm [7.9 in]
パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	260.0 g [9.2 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 - 3m DVI - VGAモニターケーブル
---------	--------------------------

Warranty Information

Warranty	整備品ライフタイム保証
----------	-------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。