SFPモジュール／Brocade製品E1MG-TX互換／1000BASE-T準拠 銅線トランシーバ

製品ID: E1MG-TX-ST

E1MG-TX-STは、Brocade製E1MG-TX互換の銅線SFPトランシーバモジュールです。Brocade®ブランドのスイッチ／ルーターでの使用を想定した設計・プログラミング・テストが行われています。銅線ケーブルで、1000BASE-TX準拠1GbEネットワークの安定した接続機能を提供します。最大で100mの距離に対応します。

技術仕様:

・最大データ転送レート: 1Gbps

・タイプ: 銅線

・接続タイプ: RJ-45コネクタ

・最大転送距離: 100m

・MTBF: 510,469,759時間

・消費電力:低消費電力

・デジタル診断モニタリング(DDM): 非対応

この
SFP銅線モジュールはホットスワップに対応しています。ネットワークの中断を最小限に留めながらシームレスなアップグレードと交換が可能です。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

製品の特長

.

Brocade製E1MG-TXと100%互換：Brocade製スイッチ／ルーターでの使用を想定した設計と検証により、安定した1GbE接続機能を提供

・技術仕様：1000BASE-T | 1Gbps |銅線| RJ-45コネクタ | 最大転送距離 100m

・メーカーホスト互換性を検証：Brocade製スイッチ／ルーターとのホットスワップに対応

.

MSA準拠製品のスイッチに対応：アンコードモジュールを受け付けるスイッチモデルで使用可能（Ubiquiti、D-Link、Netgear、Supermicro、TP-Linkなど）

.

ライフタイム保証：モジュール本体をライフタイム保証（スイッチのライフタイムは対象外）。メーカー製品の保証に影響しないMSA準拠製品。StarTech.comアドバイザーによるテクニカルサポートを提供

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	Compatible Brand	Brocade
	業界標準	IEEE 802.3 10／100／1000BASE-TX
性能		
	最大データ転送速度	1.25 Gbps
	最大伝達距離	100 m
	ファイバタイプ	銅
	ファイバ動作モード	全二重（フルデュプレックス）
	DDM	なし
	互換性のあるネットワーク	1 Gbps
	MTBF	510,469,759 hours
物理的特徴		
	製品縦	1.4 cm [0.5 in]
	製品横	6.8 cm [2.7 in]
	製品高さ	1.4 cm [0.5 in]
	製品重量	15 g [0.5 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]

	パッケージ横	9.2 cm [3.6 in]
	パッケージ高さ	3.2 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	52.0 g [1.8 oz]

箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - SFPトランシーバー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。