

34mm Ethernet Laptop ExpressCard

Produkt-ID: EC1000S



Die Gigabit Ethernet-Netzwerkadapterkarte EX1000S kann in einem Laptop-ExpressCard-Steckplatz installiert werden und bietet schnelle und problemlose Verbindung mit einem Gigabit Ethernet-Netzwerk. Die Gigabit Ethernet-Netzwerkadapterkarte mit Unterstützung für Datenübertragungsraten von bis zu 1000 Mbit/s bietet die benötigte Geschwindigkeit und Leistung für praktisch alle netzwerkbasieren Aufgaben, einschließlich CAD, Grafikdesign, digitale Audioerstellung und andere anspruchsvolle Anwendungen. Dieser ExpressCard Gigabit Ethernet-Adapter ist eine langlebige Netzwerklösung und wird mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Rüsten Sie jedes Notebook oder jeden Desktop-PC über einen ExpressCard-Erweiterungssteckplatz mit Gigabit-Netzwerkkonnektivität auf.

Merkmale

- Entspricht vollständig den ExpressCard 1.0-Spezifikationen
- Hot Swap- und Plug and Play-Unterstützung, systemeigene Unterstützung ohne Treiber durch die meisten Betriebssysteme
- Entspricht IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab

- Autonegotiation zwischen 10/100/1000 Mbit/s
- Unterstützung von Microsoft® NDIS5, NDIS6 Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Segmentation Task-Offload (Large send v1 und Large send v2)
- Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding und IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützt Wake on LAN (WOL)-Energieverwaltungsoptionen
- Unterstützt Jumbo Frame bis zu 9 KB
- Auto-MDIX für automatische Konfiguration des Ports für Straight Through- oder Crossover-Kommunikation
- Unterstützt Full und Half Duplex-Netzwerkonnktivität

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Bustyp	ExpressCard
Kartentyp	34-mm-ExpressCard
Chipset-ID	Realtek - RTL8111DL

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	1000 Mbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Promiscuous Mode	Ja

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	ExpressCard (34 mm)
Externe Ports	RJ-45



Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Mac OS X® 10.4 bis 10.9 Linux 3.5.x bis 4.4.x <i>und höher</i>
------------------------------	---

Anzeiger

LED-Anzeiger	F - Grün - Gigabit-Link/Aktivität L - Grün - 10/100-Link/Aktivität
--------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Produktlänge	4.4 in [11.2 cm]
Produktbreite	1.3 in [34 mm]
Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
Produktgewicht	1.0 oz [27 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [99 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	ExpressCard Gigabit NIC
--------------------	-------------------------

Treiber-CD

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

