

2 Port FireWire IEEE 1394 Laptop ExpressCard

Produkt-ID: EC13942



Diese 2-Port ExpressCard Laptop 1394a FireWire Adapterkarte bietet eine stabile Plattform für den Anschluss praktisch jedes FireWire 400-Geräts. Der ExpressCard 1394a FireWire-Adapter gewährleistet nahtlosen Betrieb mit Peripheriegeräten, die über FireWire 400 angeschlossen werden, und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 400 Mbit/s - perfekt für den Anschluss von FireWire-fähigen Multimedia-Geräten, zum Bearbeiten Ihrer Multimediadateien, oder einfach zum Übertragen großer Datenmengen von einem Computer auf ein externes Speichermedium via FireWire.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie Ihrem Laptop einen Hochgeschwindigkeits-FireWire-Port hinzu, falls er noch keinen hat.
- Schließen Sie eine Digitalkamera an einen Laptop mit ExpressCard-Steckplatz an, um Fotos oder Videos herunterzuladen.
- Verbinden Sie eine externe High-Speed Festplatte mit einem ExpressCard-fähigen System.

Merkmale

- Zwei 6-polige FireWire-Anschlüsse, jeder mit Übertragungsraten von bis zu 400 MBit/s.
- Entspricht den Normen IEEE1394-1995, 1394a-2000 und OHCI 1.1.
- Passt in 34-mm- und 54-mm-Steckplätze für ExpressCard

- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Ports	2
Schnittstelle	FireWire 400 (1394a)
Bustyp	ExpressCard
Kartentyp	34-mm-ExpressCard
Chipset-ID	Texas Instruments - XIO2200A

Leistung

Max. Datenübertragungsr	400 Mbit/s
-------------------------	------------

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	ExpressCard (34 mm)
Externe Ports	Firewire 400 (6-polig, IEEE 1394a)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016 Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ein verfügbarer ExpressCard-Steckplatz
--------------------------------	--

Strom

Mit Stromadapter	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
Ausgangsspannung	12V DC



Ausgangsstrom	1A+
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H

Physische
Eigenschaften

Produktlänge	4.7 in [12.0 cm]
Produktbreite	1.3 in [34.0 mm]
Produkthöhe	0.7 in [19.0 mm]
Produktgewicht	3.5 oz [100.0 g]

Verpackungs-
informationen

Package Length	5.9 in [15.0 cm]
Package Width	3.0 in [76.0 mm]
Package Height	9.6 in [24.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	5.1 oz [144.0 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten	FireWire ExpressCard
	4-6-poliges FireWire-Kabel
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

