

2 Port Flush Mount eSATA II ExpressCard Controller Adapterkarte

Produkt-ID: ECESATA254F



Dieser bündig eingebaute ECESATA254F 2-Port eSATA ExpressCard Adapter mit seinem einzigartig schlanken Design mit 54 mm Formfaktor lässt sich vollständig in einen 54-mm-ExpressCard-Steckplatz eines Laptops einstecken. Der Port fügt sich nahtlos auf der Seite des Laptops ein und kann immer eingesteckt bleiben, ohne Gefahr zu laufen, dass der Kartensteckplatz beschädigt oder abgerissen wird. Der eSATA ExpressCard Adapter verfügt über 2 unabhängige eSATA-Ports und lässt sich mit den neuesten und leistungsfähigen SATA-Laufwerken verwenden (SATA I, SATA II). Er bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 3 Gbit/s. Dank Port Multiplier Technologie und Hot-Swap Installation ermöglicht die eSATA ExpressCard den Anschluss von geeigneten Mehrfachlaufwerkgehäusen über ein einziges eSATA-Kabel. Zum Anschließen und Trennen der Geräte ist kein System-Neustart erforderlich.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Rüsten Sie Ihren Laptop ohne eSATA-Ports mit einem Hochgeschwindigkeits-eSATA-Anschluss auf
- Schließen Sie eSATA-Peripheriegeräte, wie z. B. externe Festplatten oder optische Laufwerke, mit systemeigener SATA-Geschwindigkeit an

Merkmale

- Einzigartiges, bündig eingebautes Slim ExpressCard-Design (54 mm)
- Zwei unabhängige eSATA-Kanäle

- Vollständig kompatibel mit den überarbeiteten SATA-Festplatten (HDD) (SATA 150, SATA 300), Festkörperlaufwerken (SSD) und optischen Laufwerken
- Unterstützt FIS-basierten Port Multiplier
- Dank 48-bit-LBA auch für Großraum-SATA-Laufwerke geeignet
- Geeignet für Legacy Command Queuing (LCQ) und systemeigenes Befehls-Queuing (NCQ)
- Kompatibel mit PCI Express Revision 1.0a
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Ports	2
Schnittstelle	eSATA
Bustyp	ExpressCard
Kartentyp	54-mm-ExpressCard
Chipset-ID	Silicon Image - SiI3132

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	3,0 Gbit/s
Typ und Rate	SATA 3 Gbit/s (SATA II)
Portvervielfältigung	Ja
RAID	Nein

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	ExpressCard (54 mm)
Externe Ports	eSATA (7-polig, Daten)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
------------------------------	--



Mac OS X® 10.6 to 10.11

Linux 3.5.x to 4.4.x <i>LTS Versions only</i>

Spezielle
Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	ExpressCard/54-Steckplatz
-----------------------------------	---------------------------

Strom

Mit Stromadapter	Nicht im Lieferumfang (nicht erforderlich für Standardanwendungen)
------------------	--

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-65°C to 150°C (-85°F to 302°F)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz und Silber
Produktlänge	3.0 in [75 mm]
Produktbreite	2.1 in [54 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [22.5 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.9 in [17.5 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.2 in [30 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.1 oz [88 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	eSATA ExpressCard
--------------------	-------------------

Treiber-CD

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

