

Laptop Expresscard Video Capture Karte - HDMI Capture Card Adapter 1080p

Produkt-ID: ECHDCAP



Mit der ExpressCard-Videoaufzeichnungskarte für HDMI® (1080p) ECHDCAP können Sie HD-Video und -Audio von einer HDMI-Quelle auf Ihrem Laptopcomputer über einen ExpressCard-Erweiterungssteckplatz aufzeichnen.

Dank der Unterstützung für volle 1080p Videoeingang ebenso wie HDMI-Audio ist diese HD-Aufzeichnungskarte die perfekte Lösung zum Erstellen digitaler Kopien Ihrer Videos zum Bearbeiten und Kompilieren bzw. einfach zum Aufzeichnen von Videos auf Ihrem Laptop.

Die ExpressCard-basierte Aufzeichnungskarte unterstützt NTSC- und PAL-Systeme und wird komplett mit einer benutzerfreundlichen Software-Suite für Videoaufzeichnung ausgestattet, sodass Sie Video aufzeichnen oder Screenshots erfassen und auf dem Laptop/Notebookcomputer speichern können.

Die Laptop-Aufzeichnungskarte hat ein ExpressCard-Design für bündige Montage und schließt somit bündig mit den Seiten des Laptops ab. So kann sie auch unterwegs problemlos installiert bleiben.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung über die gesamte Lebensdauer des Geräts.

Dieses Produkt nimmt keinen HDCP-geschützten Inhalt auf.

Systemanforderungen:

- CPU: Intel Core2 Duo (für 720p Capture)
- Intel Core i5 (Für 1080p Capture)
- Arbeitsspeicher: 1 GB
- Video: DirectX 9.0c-kompatible Grafikkarte

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Aufzeichnung und Konvertierung digitaler unverschlüsselter Videos auf Ihrem Laptop
- Importieren Sie Videoaufnahmen in Ihren Computer zum Bearbeiten, und erstellen Sie Ihre eigene Videokompilation.
- HDMI Screen capture

Merkmale

- Aufzeichnung von HDMI®-Eingangsquellen (Quelle muss unverschlüsselt sein)
- Unterstützt HDMI-Audio
- Volle 1080p-Videoaufzeichnung
- Unterstützung für Standbilderfassung
- MPEG-4- und H.264-Codierung
- Unterstützung für NTSC- und PAL-Systeme
- Bildschirmformat 16:9 und 4:3
- Unterstützt die Adobe Premiere CS5-Plug-In zum Bearbeiten

Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

AV-Eingang HDMI

Audio Ja

Industrienormen NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL

Videokodierung: MPEG4/H.264

Kompatibel mit DirectShow

Chipset-ID Mstar - MST3367CMK

Leistung

Max. Digitalauflösungen	1080p
Unterstützte Auflösungen	TV: 1080i/p, 720p, 576i/p, 480i/p PC: 1920x1080, 1440x900, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600
Audiospezifikationen	16-Bit 4800 Hz, HDMI Audio

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	ExpressCard (34 mm)
Steckverbinder A	Mini HDMi

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista (32/64), XP (32/64)
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	CPU: Intel Core2 Duo (für 720p Capture) Intel Core i5 (für 1080p Capture) Arbeitsspeicher: 1 GB Video: DirectX 9.0c-kompatible Grafikkarte
--------------------------------	--

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
--------------------	-----------------------------

Physische Eigenschaften

Produktlänge	3.0 in [75 mm]
Produktbreite	1.4 in [35 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [16 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	8.3 in [21 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [40 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 6.2 oz [176 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	ExpressCard-Aufzeichnungskarte
	Mini-HDMI-auf-HDMI-Kabel
	Treiber-/Software-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

