

Afgeschermde externe eSATA kabel 1 m -mannelijk / mannelijk - zwart

Productcode: ESATA1M



De ESATA1M 1 m lange afgeschermde eSATA-kabel biedt een hoogwaardige verbinding tussen uw desktop of laptop en een extern SATA-opslagapparaat en voldoet aan de SATA III specificaties, waardoor het datatransmissiesnelheden tot 6 Gbps ondersteunt.

Ontworpen voor optimale prestatie en betrouwbaarheid wordt deze 1 m lange eSATA-kabel gedekt door onze levenslange garantie.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit uw desktop of laptop aan op een extern SATA-opslagapparaat (bijv externe eSATA harde schijf)

Eigenschappen

- 2 eSATA connectors
- Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebeleid

Lifetime

Type kabelmantel

PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
<hr/>		
Connector(en)	Connector A	eSATA (7-polig, data)
	Connector B	eSATA (7-polig, data)
<hr/>		
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Draaddikte	26 AWG (0.404 mm)
	Kabellengte	39.4 in [100 cm]
	Lengte product	39.4 in [100 cm]
	Gewicht product	2.4 oz [68 g]
<hr/>		
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.8 in [12.3 cm]
	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	2.6 oz [73 g]
<hr/>		
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 m afgeschermd externe eSATA-kabel M/M
<hr/>		

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

