

2m eSATA Kabel geschirmt - St/St - Schwarz

Produkt-ID: ESATA2M



Das 2 m geschirmte eSATA-Kabel ESATA2M bietet eine hochwertige Verbindung zwischen Desktopcomputer oder Laptop und einem externen SATA-Speichergerät und entspricht den SATA III-Spezifikationen mit Unterstützung von Datenübertragungsraten bis zu 6 Gbit/s.

Dieses 2 m eSATA-Kabel wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit konzipiert und wird mit lebenslanger Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Desktopcomputer oder Laptop an ein externes SATA-Speichergerät an (z. B. eine externe eSATA-Festplatte)

Merkmale

- 2x eSATA-Anschlüsse
- Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

Hardware

Garantiebestimmungen
Lifetime

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A eSATA (7-polig, Daten)

Steckverbinder B eSATA (7-polig, Daten)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Drahtstärke 26 AWG (0.404 mm)

Kabellänge 6.6 ft [2 m]

Produktlänge 6.6 ft [2 m]

Produktgewicht 4.7 oz [132 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.8 in [22.3 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 4.8 oz [135 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 2m geschirmtes, externes eSATA-Kabel Stecker/Stecker

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

