

90cm Afgeschermd Externe eSATA Kabel M/M

Productcode: ESATA3



Deze afgeschermd eSATA-kabel biedt een hoogwaardige 90cm lange verbinding tussen een laptop of desktopcomputer en externe SATA-opslagapparaten, zodat u de indrukwekkende mogelijkheden van SATA extern kunt gebruiken.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- Voldoet aan de Serial ATA III specificaties Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	1 - eSATA (7-polig, data)
Connector B	1 - eSATA (7-polig, data)

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	20°C ~ 80°C (68°F ~ 176°F)
Opslagtemperatuur	23°C ~ 25°C (73°F ~ 77°F)
Vochtigheid	40% ~ 60%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Kabellengte	3.0 ft [0.9 m]
Lengte product	36.0 in [91.4 cm]
Breedte product	0.6 in [1.5 cm]
Hoogte product	0.4 in [0.9 cm]
Gewicht product	2.3 oz [66.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	5.9 in [14.9 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.6 in [1.6 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.2 oz [62.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1 - 90cm Afgeschermd Externe eSATA Kabel M/M
-------------	--

Garantiebepalingen

Warranty	Levenslang
----------	------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.