

1.8m afgeschermdde externe eSATA kabel - M/M

Productcode: ESATA6



Deze afgeschermdde eSATA-kabel biedt een hoogwaardige 1,8 meter verbinding tussen een desktop of laptop en externe SATA-opslagapparaten, waardoor u de indrukwekkende capaciteiten van serial ATA kunt 'externaliseren'.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

Eigenschappen

- Voldoet aan de Serial ATA III specificaties
Snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s

Connector(en)

Garantiebeleid	Lifetime
Connector A	eSATA (7-polig, data)
Connector B	eSATA (7-polig, data)

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
-------	-------

Kabellengte	6.0 ft [1.8 m]
Lengte product	6.0 ft [1.8 m]
Breedte product	0.6 in [15.0 mm]
Hoogte product	0.4 in [9.0 mm]
Gewicht product	4.6 oz [131.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	4.8 oz [136.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	1,8 m afgeschermde externe eSATA-kabel M/M
-------------	--------------------------------------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

