

1,8 m skärmad extern eSATA-kabel M/M

Produkt ID: ESATA6



Denna skärmade eSATA-kabel ger en anslutning på 1,8 m av hög kvalitet mellan en stationär eller en bärbar dator och externa SATA-lagringsenheter så att du kan "externalisera" de imponerande förmågorna med seriell ATA.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

Funktioner

- Kompatibel med seriell ATA III-specifikationer
 Snabba dataöverföringshastigheter på upp till 6 Gbps

Kontakt(er)

Garantipolicy	Lifetime
Connector A	eSATA (7-stifts, data)
Connector B	eSATA (7-stifts, data)

Utseende

Färg	Svart
------	-------

Kabellängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktlängd	6.0 ft [1.8 m]
Produktbredd	0.6 in [15.0 mm]
Produkt höjd	0.4 in [9.0 mm]
Produktvikt	4.6 oz [131.0 g]

Förpackning

Package Length	10.0 in [25.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [10.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	4.8 oz [136.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	1,8 m skärmad extern eSATA-kabel M/M
-----------------	--------------------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

